

| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová elastická omítka s dlouhou životností    | Odstín  | Příplatek za probarvení<br>1bal (25 kg) Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C000 bílá | NC C000 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C100      | NC C100 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C102      | NC C102 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C104      | NC C104 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C106      | NC C106 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C108      | NC C108 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C112      | NC C112 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C114      | NC C114 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C116      | NC C116 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C118      | NC C118 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C120      | NC C120 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C122      | NC C122 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C124      | NC C124 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C126      | NC C126 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C128      | NC C128 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C130      | NC C130 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C132      | NC C132 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C134      | NC C134 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C136      | NC C136 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C138      | NC C138 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C140      | NC C140 | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C142      | NC C142 | 6,5                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C144      | NC C144 | 11,7                                               |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C146      | NC C146 | 14,3                                               |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C156      | NC C156 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C158      | NC C158 | 5,2                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C160      | NC C160 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC C162      | NC C162 | 6,5                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC G200      | NC G200 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC G208      | NC G208 | 5,2                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC G210      | NC G210 | 10,4                                               |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC G212      | NC G212 | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg NC G214      | NC G214 | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1012        | S1012   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1014        | S1014   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1016        | S1016   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1018        | S1018   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1022        | S1022   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1024        | S1024   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1026        | S1026   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1028        | S1028   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1030        | S1030   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1032        | S1032   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1034        | S1034   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1036        | S1036   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1038        | S1038   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1040        | S1040   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1044        | S1044   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1046        | S1046   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1048        | S1048   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1050        | S1050   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1052        | S1052   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1054        | S1054   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1056        | S1056   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1058        | S1058   | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1060        | S1060   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1062        | S1062   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1064        | S1064   | 2,6                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1066        | S1066   | 3,9                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1068        | S1068   | 6,5                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1070        | S1070   | 0                                                  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1072        | S1072   | 6,5                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1074        | S1074   | 11,7                                               |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1076        | S1076   | 14,3                                               |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1078        | S1078   | 7,8                                                |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg S1080        | S1080   | 2,6                                                |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

|                                                                                    |                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8042                 | <b>S8042</b>               | <b>6,5</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8044                 | <b>S8044</b>               | <b>24,7</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8046                 | <b>S8046</b>               | <b>40,3</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8048                 | <b>S8048</b>               | <b>144,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8050                 | <b>S8050</b>               | <b>7,8</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8052                 | <b>S8052</b>               | <b>5,2</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8054                 | <b>S8054</b>               | <b>6,5</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8056                 | <b>S8056</b>               | <b>18,2</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8058                 | <b>S8058</b>               | <b>37,7</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8060                 | <b>S8060</b>               | <b>2,6</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8062                 | <b>S8062</b>               | <b>9,1</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8064                 | <b>S8064</b>               | <b>19,5</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8066                 | <b>S8066</b>               | <b>65</b>     |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8068                 | <b>S8068</b>               | <b>117</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8070                 | <b>S8070</b>               | <b>2,6</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8072                 | <b>S8072</b>               | <b>6,5</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8074                 | <b>S8074</b>               | <b>32,5</b>   |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8076                 | <b>S8076</b>               | <b>9,1</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8078                 | <b>S8078</b>               | <b>26</b>     |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8080                 | <b>S8080</b>               | <b>0</b>      |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8082                 | <b>S8082</b>               | <b>2,6</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8084                 | <b>S8084</b>               | <b>3,9</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8086                 | <b>S8086</b>               | <b>7,8</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 2 mm 25 kg S8088                 | <b>S8088</b>               | <b>39</b>     |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 03 ALPSKÁ BÍLÁ      | <b>03 ALPSKÁ BÍLÁ</b>      | <b>261,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 05 ALPSKÁ BÍLÁ      | <b>05 ALPSKÁ BÍLÁ</b>      | <b>261,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 07 ALPSKÁ BÍLÁ      | <b>07 ALPSKÁ BÍLÁ</b>      | <b>261,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 09 ALPSKÁ BÍLÁ      | <b>09 ALPSKÁ BÍLÁ</b>      | <b>262,6</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 11 ALPSKÁ BÍLÁ      | <b>11 ALPSKÁ BÍLÁ</b>      | <b>262,6</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 14 PÍSKOVÁ CAPRI    | <b>14 PÍSKOVÁ CAPRI</b>    | <b>291,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 16 PÍSKOVÁ CAPRI    | <b>16 PÍSKOVÁ CAPRI</b>    | <b>351</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 24 PÍSKOVÁ CAPRI    | <b>24 PÍSKOVÁ CAPRI</b>    | <b>497,9</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 32 VINICE LOMBARDIE | <b>32 VINICE LOMBARDIE</b> | <b>470,6</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 36 VINICE LOMBARDIE | <b>36 VINICE LOMBARDIE</b> | <b>500,5</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 50 TOSKÁNSKÝ VŘES   | <b>50 TOSKÁNSKÝ VŘES</b>   | <b>263,9</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 52 TOSKÁNSKÝ VŘES   | <b>52 TOSKÁNSKÝ VŘES</b>   | <b>265,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 58 TOSKÁNSKÝ VŘES   | <b>58 TOSKÁNSKÝ VŘES</b>   | <b>1279,2</b> |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 62 TOSKÁNSKÝ VŘES   | <b>62 TOSKÁNSKÝ VŘES</b>   | <b>423,8</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 78 ŠEPOT FLORENCIE  | <b>78 ŠEPOT FLORENCIE</b>  | <b>279,5</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 80 ŠEPOT FLORENCIE  | <b>80 ŠEPOT FLORENCIE</b>  | <b>271,7</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 82 ŠEPOT FLORENCIE  | <b>82 ŠEPOT FLORENCIE</b>  | <b>291,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 84 ŠEPOT FLORENCIE  | <b>84 ŠEPOT FLORENCIE</b>  | <b>330,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 21 OHEŇ ETNY        | <b>21 OHEŇ ETNY</b>        | <b>273</b>    |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 31 OHEŇ ETNY        | <b>31 OHEŇ ETNY</b>        | <b>666,9</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 41 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>41 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>266,5</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 43 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>43 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>278,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 45 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>45 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>265,2</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 47 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>47 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>262,6</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 49 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>49 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>263,9</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 51 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>51 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>289,9</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 53 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>53 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>284,7</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 55 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA | <b>55 ČOKOLÁDOVÁ MOCCA</b> | <b>349,7</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 63 OLIVOVÝ HÁJ      | <b>63 OLIVOVÝ HÁJ</b>      | <b>300,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 65 OLIVOVÝ HÁJ      | <b>65 OLIVOVÝ HÁJ</b>      | <b>430,3</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 69 OLIVOVÝ HÁJ      | <b>69 OLIVOVÝ HÁJ</b>      | <b>347,1</b>  |
| ZOFITHERM PROFI SILIKON Silikonová omítka hlazená 1,5 mm 25 kg 73 OLIVOVÝ HÁJ      | <b>73 OLIVOVÝ HÁJ</b>      | <b>348,4</b>  |